
Document <i>Documento</i>	Firmware upgrade history <i>Storico aggiornamenti Firmware</i>
Model <i>Modello</i>	SYNSTAR 200/M
Code <i>Articolo</i>	8032200
Firmware version <i>Versione firmware</i>	14
Issue date <i>Data di rilascio</i>	12/03/2020

ITALIANO	2
ENGLISH	4

ITALIANO

Aggiornamenti Firmware rel. 14

- Aggiunte curve sinergiche:
 - Fe SG2 0.6mm Ar+18%CO₂

Aggiornamenti Firmware rel. 13

- Aggiunte curve sinergiche:
 - SS 316L (0.8mm 1.0mm) Ar+2%CO₂ (SHORT, PULSE)
 - AlSi5 0.9mm A (SHORT, PULSE)

Aggiornamenti Firmware rel. 12

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 11

- Aggiunte curve sinergiche:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE) (omologato Tesla)
 - X96 0.8mm (omologazione Honda) senza opzione

Aggiornamenti Firmware rel. 10

- Aggiunte curve sinergiche:
 - Fe SG2 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) Ar+8%CO₂
 - AlSi5 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) 100%Ar
 - SS 308L 1.2mm Ar+2%CO₂

Aggiornamenti Firmware rel. 09

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 08

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 07

- Aggiunte curve sinergiche:
 - X96 0.8mm (omologato Honda) optional

Aggiornamenti Firmware rel. 06

- Modifiche interne

Aggiornamenti Firmware rel. 05

- Aggiunte funzioni:
 - 3L (tre livelli)
 - HSA (hot-start automatico)
 - CSA (corrente di cratere automatico)

Aggiornamenti Firmware rel. 04

- Aggiunta voce *Information* nel menù utente

Aggiornamenti Firmware rel. 03

- Aggiunte regolazioni pregas e postgas
- Aggiunte curve sinergiche:
 - SS 308L 1.0mm Ar+2%CO₂

- CuSi3 1.0mm 100%Ar

Aggiornamenti Firmware rel. 02

- Aggiunte curve sinergiche:
 - AlMg2.7Mn 1.2mm 100%Ar

ENGLISH

Updates Firmware rel. 14

- New synergic programs:
 - Fe SG2 0.6mm Ar+18%CO₂

Updates Firmware rel. 13

- New synergic programs:
 - SS 316L (0.8mm 1.0mm) Ar+2%CO₂ (SHORT, PULSE)
 - AlSi5 0.9mm A (SHORT, PULSE)

Updates Firmware rel. 12

- Synergic programs updates

Updates Firmware rel. 11

- New synergic programs:
 - AlSiCu 1.2mm 100%Ar (SHORT, PULSE) (Tesla approval)
 - X96 0.8mm (Honda approval) now without option

Updates Firmware rel. 10

- New synergic programs:
 - Fe SG2 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) Ar+8%CO₂
 - AlSi5 (0.8mm 1.0mm 1.2mm) 100%Ar
 - SS 308L 1.2mm Ar+2%CO₂

Updates Firmware rel. 09

- Updates changes

Updates Firmware rel. 08

- Updates changes

Updates Firmware rel. 07

- New synergic programs:
 - X96 0.8mm (Honda approval) optional

Updates Firmware rel. 06

- Updates changes

Updates Firmware rel. 05

- Added functions:
 - 3L (three-levels)
 - HSA (automatic hot-start)
 - CSA (automatic crater-filler)

Updates Firmware rel. 04

- Added *Information* entry in the user menu

Updates Firmware rel. 03

- Added *pregas* and *postgas* regulations
- New synergic programs:
 - SS 308L 1.0mm Ar+2%CO₂

- CuSi3 1.0mm 100%Ar

Updates Firmware rel. 02

- New synergic programs:
 - AlMg2.7Mn 1.2mm 100%Ar